

HV 100

Hörverstärker - Regelbar am einfachen Telefon


Produktmerkmale

Anwendung: Zur Anhebung der Hörlautstärke am Einfachtelefon.

Mit dem Hörverstärker können Sie die Lautstärke Ihres Gesprächspartners nach Wunsch am Telefonhörer optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Regelung erfolgt über einen Verstärker am Telefonhörer.

Die Installation ist in einfacher Selbstmontage möglich. Der Hörverstärker wird zwischen das Telefon und das Hörerkabel gesteckt. Durch eine Potentialtrennung wird eine brummfreie Verbindung am Telefon-, Headset- oder Höreranschluss garantiert.

Funktionschema



Leistungsmerkmale

- × Hörbehinderungen werden zuverlässig ausgeglichen.
- × Lautstärkeeinstellung ist am Verstärker möglich.
- × Einfache Selbstmontage ist möglich.
- × Hörverstärker wird einfach zwischen das Telefon und das Hörerkabel gesteckt.

Lieferumfang

- × Hörverstärker im Kleingehäuse
- × Steckernetzteil 9V ~
- × Kabelset



SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIG
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

Tel.-Hotline: +49 (0)341 86 84 2-30
Zentral-Fax: +49 (0)341 86 84 2-33

<http://www.headsetssysteme.de>

E-Mail: info@modicom.de